

**Strojní závitník, TiN, UNF: 3/8-24****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	138005 3/8-24
GTIN	4045197533401
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. Se **speciálním povlakem TiN** pro **oceli odolné vůči rzi a kyselinám.** Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: C

Úhel sklonu šroubovice: 20 stupeň

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: do 2xD při slepém otvoru

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 24

Závit Ø: 9,53 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 90 mm

Stopka Ø: 7 mm

Stopka 4-hran: 5,5 mm

Otvor pod závit Ø: 8,5 mm

Technický popis

Závit Ø	9,53 mm
Otvor pod závit Ø	8,5 mm
Počet břitů Z	3

Náběhový úhel	50 stupeň
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	24
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	7 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	90 mm
Stopka 4hran	5,5 mm
Hloubka závitů	19,06 mm
Stoupání závitů	1,058 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	3/8-24
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá