

**Strojní závitník, TiN, UNF: 9/16-18****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	138005 9/16-18
GTIN	4045197533432
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

**Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°.** Se **speciálním povlakem TiN** pro **oceli odolné vůči rzi a kyselinám**. Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

**Použití:**

**Pro jednotný jemný závit UNF** ASME – B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: C

Úhel sklonu šroubovice: 20 stupeň

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: do 2xD při slepém otvoru

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 18

Závit Ø: 14,29 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 100 mm

Stopka Ø: 11 mm

Stopka 4-hran: 9 mm

Otvor pod závit Ø: 12,9 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet břitů Z	3

Závit Ø	14,29 mm
Otvor pod závit Ø	12,9 mm
Chodů na palec	18
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	11 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	100 mm
Stopka 4hran	9 mm
Hloubka závitů	28,58 mm
Stoupání závitů	1,411 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	9/16-18
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá