

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 10-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138000 10-32
GTIN	4045197080295
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 4,83 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 4,1 mm

Technický popis

Chodů na palec	32
Počet břitů Z	3
Závit Ø	4,83 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	4,1 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm

Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Hloubka závitů	9,66 mm
Stoupání závitů	0,794 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	10-32 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		