


Garant**Kuželový záhlubník tvar C 60°, TiN, Vnější Ø Dc: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150840 8
GTIN	4045197087270
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Třískové prostory broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a **neporušeného řezu**, jako při odstraňování otřepů či zahlubování.

Použití:

Pro zahlubování a začíšťování s hladkým chodem.

Zvláště vhodné pro zahlubování otvorů pod závit a pro zahlubování při konstrukci nástrojů a přípravků.

Technický popis

Vnější Ø	8 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	2 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	50 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	TiN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	DIN 334
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	85 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	40 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	25 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	34 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	9 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		