

**Garant****Kuželový záhlubník tvar C 60°, TiN, Vnější Ø Dc: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150840 10
GTIN	4045197087287
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Třískové prostory broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a **neporušeného řezu**, jako při odstraňování otřepů či zahlubování.

**Použití:**

Pro zahlubování a začíšťování s hladkým chodem.

**Zvláště vhodné pro zahlubování otvorů pod závit a pro zahlubování při konstrukci nástrojů a přípravků.**

**Technický popis**

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	2,5 mm
Vnější Ø	10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ot,
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková délka L	50 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	TiN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 334

Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	85 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	40 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	25 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	34 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	9 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		