

**Garant****Strojní závitník HSS-E, TiAlN, NPT: 1/8-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138110 1/8-27
GTIN	4045197533647
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

**Speciální povlak TiAlN** životnosti. Díky **vynechanému** vodicímu závit: **snížený kroucí moment** a **lepší rozvádění maziva**. Lze použít s **emulzí** (nejméně 8 % podíl maziva).

**Použití:**

Pro **kuželový** trubkový závit (**NPT**) dle **ANSI B1.20.1**, pro závity s těsnicím prostředkem. Pro otvory pod závit dbejte na předepsanou minimální hloubku (viz tabulka).

**Doporučení:****Ø otvoru pod závit A:**

Cylindricky předvrtejte **bez použití výstružníku**.

**Ø otvoru pod závit B:**

Cylindricky předvrtejte a následně **vysoustružte kuželovým výstružníkem 1:16 (viz č. 162650)**. Následně lze zkušební měrkou  $D_{max}$  (viz tabulku) zkontrolovat Ø kuželového otvoru na rovné straně. Příprava otvoru pod závit dle **varianty B** nabízí pro řezání závitů procesně nejbezpečnější postup.

Chodů na palec: 27

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky  $D_s$ : 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit A: 8,5 mm

Ø otvoru pod závit B: 8,25 mm

**Technický popis**

Minimální hloubka otvoru pod závit	12 mm
Chodů na palec	27
Počet břitů Z	5

Počet drážek na třísky	5
Ø otvoru pod závit B	8,25 mm
Stoupání závitu	0,941 mm
Ø otvoru pod závit A	8,5 mm
Závit Ø	10,242 mm
Ø zkušební měrky $D_{max.} + 0,05$	8,74 mm
Ø stopky $D_s$	7 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Hloubka závitu	17 mm
Rozměr závitu	1/8-27 NPT
Povlak	TiAlN
Druh závitu	NPT
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Norma závitů	ANSI B 1.20.1
Tvar náběhu	C
Poměr kuželu	1:16
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	18 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	17 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	5 m/min	M
GG(G)	omezené použití	14 m/min	K
CuZn	omezené použití	16 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		