

Garant**Kuželový záhlubník tvar C 60°, TiAlN, Vnější Ø Dc: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150845 12,5
GTIN	4045197364760
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Třískové prostory broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a **neporušeného řezu**, jako při odstraňování otřepů či zahlubování.

Použití:

Pro zahlubování a začíšťování s hladkým chodem.

Zvláště vhodné pro zahlubování otvorů pod závit a pro zahlubování při konstrukci nástrojů a přípravků.

Technický popis

Vnější Ø	12,5 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Ø stopky D _s	8 mm
Celková délka L	56 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 334

Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	90 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	43 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	25 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	38 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	35 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	9 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		