

Garant**Plochý minizáhlubník 180° pro průchozí otvory 180°, bez povlaku, Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2: 4,6X2,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	155700 4,6X2,4
GTIN	4045197462886
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodícím čepem.
DIN 373 / ISO 4206.

Použití:

Pro průchozí otvory stupně kvality **jemný** (hodnoty ISO) dle DIN 69.
Pro zapouštění šroubů DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami ISO 1207 (DIN 84).

Upozornění:

Vel. 4,6x2,4 – není stanovena normou DIN.

Technický popis

Ø předvrtání	2,4 mm
Pro velikost šroubů	M2,2
Ø záhlubníku	4,6 mm
Počet břitů Z	3
Ø čepu	2,4 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,07 mm/ot,
Ø stopky D _s	4,6 mm
Celková délka L	56 mm
Výška stupně L ₁ 1. stupně s fazetkou	2,5 mm
Vrcholový úhel	180 stupeň

Délka břitu l_c	10 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 373
Stopka	válcová stopka
Úhel zahlubovacího stupně	180 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	5 m/min	M
mokrý max.	vhodný		