

**Garant**

**Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory, bez povlaku, Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2: 11X6,6mm**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 156020 11X6,6 |
| GTIN           | 4045197087744 |
| Třída artiklu  | 11M           |

**Popis****Provedení:**

Záhlubník se spirálovou drážkou. Ø čepu je přizpůsoben příslušnému účelu: **f** – pro průchozí otvor **jemný** dle DIN ISO 273. **m** – pro průchozí otvor **střední** dle DIN ISO 273.

**Použití:**

Pro zapouštění šroubů DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami ISO 1207 (DIN 84).

**Technický popis**

|  |             |
|--|-------------|
| Ø záhlubníku                                     | 11 mm       |
| Ø čepu   | 6,6 mm      |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>          | 0,12 mm/ot, |
| Pro velikost šroubů                              | M6          |
| Počet břitů Z                                    | 3           |
| Ø předvrtání                                     | 6,6 mm      |
| Pro kvalitu otvoru                               | m           |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                          | 8 mm        |
| Celková délka L                                  | 80 mm       |
| Výška stupně L <sub>1</sub> 1. stupně s fazetkou | 18 mm       |
| Vrcholový úhel                                   | 180 stupeň  |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Povlak           | bez povlaku         |
| Řezný materiál   | HSS                 |
| Norma            | DIN 373             |
| Stopka           | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne                  |
| Druh produktu    | Plochý záhlubník    |

### Údaje o uživateli

|                              | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|---------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | vhodný  | 33 m/min       | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný  | 28 m/min       | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný  | 27 m/min       | P       |
| mokrý max.                   | vhodný  |                |         |