

Garant**Minizáhlubník pro průchozí otvory 90°, bez povlaku, Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2: 8X4,3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	155600 8X4,3
GTIN	4045197462800
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodícím čepem.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Použití:

Pro průchozí otvory stupně kvality **jemný** (hodnoty ISO) dle DIN 69.
Pro zapouštění šroubů dle ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Upozornění:

Vel. 4,6×2,4 – není stanovena normou DIN.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Ø čepu	4,3 mm
Ø záhlubníku	8 mm
Pro velikost šroubů	M4
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Ø předvrtání	4,3 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Celková délka L	71 mm
Výška stupně L ₁ 1. stupně s fazetkou	5 mm
Vrcholový úhel	90 stupeň

Délka břitu l_c	14 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 1866 A
Stopka	válcová stopka
Úhel zahlubovacího stupně	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	5 m/min	M
mokrý max.	vhodný		