

Garant**Plochý minizáhlubník 180° pro průchozí otvory 180°, bez povlaku, Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2: 2,5X1,3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	155700 2,5X1,3
GTIN	4045197462848
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodícím čepem.
DIN 373 / ISO 4206.

Použití:

Pro průchozí otvory stupně kvality **jemný** (hodnoty ISO) dle DIN 69.
Pro zapouštění šroubů DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami ISO 1207 (DIN 84).

Upozornění:

Vel. 4,6x2,4 – není stanovena normou DIN.

Technický popis

Pro velikost šroubů	M1,2
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,07 mm/ot,
Ø záhlubníku	2,5 mm
Počet břitů Z	3
Ø předvrtání	1,3 mm
Ø čepu	1,3 mm
Ø stopky D _s	2,5 mm
Celková délka L	45 mm
Výška stupně L ₁ 1. stupně s fazetkou	2 mm
Vrcholový úhel	180 stupeň

Délka břitu l_c	7 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 373
Stopka	válcová stopka
Úhel zahlubovacího stupně	180 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	5 m/min	M
mokrý max.	vhodný		