

Garant**Kuželový záhlubník tvar D 60°, bez povlaku, Ø DC: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150860 16
GTIN	4045197087393
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Prostory pro třísky jsou až do velikosti 31,5 broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a **neporušeného řezu**, jako při odjehlování či zahlubování.

Použití:

Pro zahlubování a začisťování s hladkým chodem.

Zvláště vhodné pro zahlubování otvorů pod závit a pro zahlubování při konstrukci nástrojů a přípravků.

Upozornění:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Technický popis

Vnější Ø	16 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,14 mm/ot,
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	4 mm
Celková délka L	90 mm
Morse kužel MK	1
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 334
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
CuZn	vhodný	65 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		