



## Nepřenosný strojní svěrák, Typ: 150M



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	362175 150M
GTIN	4062406384081
Třída artiklu	32P

### Popis

#### Provedení:

Robustní tělo základny z litiny, tvrzená vodící kolejnice a základna. Čistící otvory v těle základny pro dobrý odtok špon. Snížené zvedání dílů díky speciálnímu působení síly v pohyblivé čelisti.

#### Použití:

Všestranně použitelný upínací prostředek pro obráběcí centra.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2x nástavbových čelistí, 2x předních nástavbových čelistí č. 362181 a 1x ruční kliky.

#### Zvláštní příslušenství:

Nástavbové čelisti č. 362177 – 362183, klika č. 362190, sada náhradních dílů č. 362199. Upevnění pomocí šroubů do drážky č. 375300 a vyrovnání pomocí drážkových kamenů č. 375365.

#### Upozornění:

Rozměry pro vyrovnání nejsou kompatibilní s jinými výrobky. Metrická verze – metrické šrouby a závit, 6hran = OK 19 mm.

### Technický popis

L <sub>1</sub>	101,6 mm
L <sub>2</sub>	58,7 mm
Upínací síla	36 kN
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	NC-HOLEX
Typ	Nástrčná hlavice („orech“) na šrouby s vnějším šestihranem

L <sub>3</sub>	90,5 mm
Délka základního tělesa a	427 mm
Výška čelistí C	44,5 mm
Rozměr klíče OK	19 mm
Rozsah upínání b	0 - 232 mm
Šířka čelistí A	151 mm
Šířka základního tělesa	186 mm
Vzdálenost otvoru f	98,4 mm
Výška základního tělesa c +/- 0,012	73 mm
Brzdy rychloposuvu	ne
Vyměnitelná čelist	ano
Druh produktu	Strojní svěrák

## Příslušenství

Nástavbová čelist standardní Typ 150	362181 150
Sada náhradních dílů 9dílná Typ 9	362199 9