



Nepřenosný strojní svěrák, Typ: 150I



Údaje o objednávce

Artikové číslo	362175 150I
GTIN	4062406384098
Třída artiklu	32P

Popis

Provedení:

Robustní tělo základny z litiny, tvrzená vodící kolejnice a základna. Čistící otvory v těle základny pro dobrý odtok špon. Snížené zvedání dílů díky speciálnímu působení síly v pohyblivé čelisti.

Použití:

Všestranně použitelný upínací prostředek pro obráběcí centra.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x nastavbových čelistí, 2x předních nastavbových čelistí č. 362181 a 1x ruční kliky.

Zvláštní příslušenství:

Nastavbové čelisti č. 362177 – 362183, klika č. 362190, sada náhradních dílů č. 362199. Upevnění pomocí šroubů do drážky č. 375300 a vyrovnání pomocí drážkových kamenů č. 375365.

Upozornění:

Rozměry pro vyrovnání nejsou kompatibilní s jinými výrobky. Palcová verze – palcové šrouby a závit, 6hran = OK 3/4 palce.

Technický popis

Upínací síla	36 kN
L ₁	101,6 mm
Typ	palce
L ₂	58,7 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	NC-HOLEX

L ₃	90,5 mm
Délka základního tělesa a	427 mm
Výška čelistí C	44,5 mm
Šířka základního tělesa	186 mm
Šířka čelistí A	151 mm
Rozsah upínání b	0 - 232 mm
Vzdálenost otvoru f	98,4 mm
Rozměr klíče OK	3/4 palec
Výška základního tělesa c +/- 0,012	73 mm
Brzdy rychloposuvu	ne
Vyměnitelná čelist	ano
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Nástavbová čelist standardní Typ 150	362181 150
Sada náhradních dílů 9dílná Typ 9	362199 9