

**Garant****TK rádiusová kopírovací fréza, DLC, Ø DC × L1: 1X6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	207025 1X6
GTIN	4062406386856
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**

S vylepšeným povlakem DLC sp<sup>2</sup>. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost v hliníkových materiálech. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fasetkový dutý výbrus.

Tolerance:

- Poloměr břitu: Kontura radiusu = 0 / -0,005mm.
- Uvolňovací Ø: D<sub>1</sub> = 0 / -0,01 mm.

Úhel odsazení α = 16°.

Velmi stabilní stopka ke snížení sklonu k vibracím.

**Upozornění:**Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci a<sub>p</sub>!

Hodnoty pro:

Kopírování: a<sub>p</sub> = 0,25 × D × a<sub>p, kor</sub>**Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!**

Např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

**Technický popis**

Uvolňovací Ø D <sub>1</sub>	0,96 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Korekční faktor a <sub>p, kor</sub>	0,9
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	1 mm

Délka břitu $L_c$	0,8 mm
Posuv $f_z$ pro kopírovací frézování v odlitku hliníku	0,036 mm
Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	6 mm
Poloměr břitu $R_1$	0,5 mm
Celková délka $L$	55 mm
Počet zubů $Z$	2
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	0 / -0,005
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,05xD při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Alu	vhodný	480 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	440 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	200 m/min	N
PE-HD	vhodný	160 m/min	N
PA 66	vhodný	200 m/min	N
PEEK	vhodný	150 m/min	N
PF 31	vhodný	130 m/min	N
PVDF GF20	vhodný	180 m/min	N

POM GF25	vhodný	160 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	150 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	130 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	300 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		