

Garant
TK mikrofréza, DLC, Ø Dc×L1: 2X4mm

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 201141 2X4 |
| GTIN | 4062406387389 |
| Třída artiklu | 11X |

Popis
Provedení:

S **zdokonaleným povlakem DLC sp²**. Pro **nejvyšší nároky na výkon a přesnost u hliníkových materiálů**. **Extrémně malé tolerance** pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek. **Úhel odsazení $\alpha=16^\circ$** .

Tolerance:

· **Uvolňovací Ø: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Velmi stabilní stopka ke snížení sklonu k vibracím.

Upozornění:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci a_p !

Hodnoty pro:

Plnou drážku: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p, kor}$

Obvodové frézování: $a_p = 0,5 \times D \times a_{p, kor}$

Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!

např: $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Technický popis

| | |
|---|-----------|
| Rohový úhel čela | 90 stupeň |
| Celková délka L | 55 mm |
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění | 4 mm |
| Ø břítu D_c | 2 mm |
| Korekční faktor $a_{p, kor}$ | 1 |

| | |
|--|---|
| Stopka | DIN 6535 HA s h5 |
| Počet zubů Z | 2 |
| Délka břitu L_c | 3 mm |
| Uvolňovací $\varnothing D_1$ | 1,91 mm |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální |
| Tolerance jmenovitý \varnothing | 0 / -0,005 |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň |
| Posuv f_z pro frézování drážek v odlitku hliníku | 0,033 mm |
| Posuv f_z pro obvodové frézování v odlitku hliníku | 0,04 mm |
| Povlak | DLC |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | W |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$ |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu $0,5 \times D$ |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | žlutá |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------|---------|-----------|---------|
| Alu | vhodný | 480 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 440 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 400 m/min | N |
| PMMA Akryl | vhodný | 200 m/min | N |
| PE-HD | vhodný | 160 m/min | N |
| PA 66 | vhodný | 200 m/min | N |
| PEEK | vhodný | 150 m/min | N |
| PF 31 | vhodný | 130 m/min | N |

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|---|
| PVDF GF20 | vhodný | 180 m/min | N |
| POM GF25 | vhodný | 160 m/min | N |
| PA 66 GF30 | vhodný | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | vhodný | 130 m/min | N |
| PTFE CF25 | vhodný | 160 m/min | N |
| Honeycomb sendvič | omezené použití | 300 m/min | N |
| Cu | vhodný | 160 m/min | N |
| CuZn | vhodný | 200 m/min | N |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |
| Vzduch | vhodný | | |