

**Garant****Plochý záhlubník bez čepů, Záhlubník Ø DC: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156520 15
GTIN	4045197088017
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Vícebřitý záhlubník se spirálovými drážkami s čelním otvorem pro upínání různých vodících čepů. Upevnění čepu pomocí šroubu v záhlubníku.

**Použití:**

Díky vyměnitelnému vodícímu čepu lze **jeden** záhlubník používat **pro několik** předvrtaných otvorů různých průměrů.

**Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Rozměry se vztahují ke šroubům DIN 912, 6912, 7984 a ISO 1207. Příslušným vodícím čepem lze záhlubník používat také pro šrouby jiných velikostí nebo pro stupňovité zahlubování.

**Technický popis**

Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ot,
Pro velikost šroubů	M8
Ø otvoru a	4 mm
Ø zahloubení	15 mm
Morse kužel MK	2
Celková délka L	132 mm
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 375
Stopka	Morse kužel

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Plochý záhlubník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		