

Garant
TK rádiusová kopírovací fréza GARANT Diabolo, TiAlN, Ø Dc × L1: 3X12mm

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 207377 3X12 |
| GTIN | 4062406388058 |
| Třída artiklu | 11X |

Popis
Provedení:
GARANT Diabolo:

Speciální geometrie, povrchová úprava a tvrdokov pro **obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů**. Vhodné také pro **obrábění elektrolytické mědi**.

Úhel odsazení $\alpha = 16^\circ$.

Velmi stabilní stopka k dosažení delších životností.

Tolerance:

- **Poloměr břitu: Kontura rádiusu = 0 / -0,005 mm.**
- **Uvolňovací Ø: D₁ = 0 / -0,01 mm.**

Upozornění:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci a_p!

Hodnoty pro:

kopírování: $a_p = 0,05 \times D \times a_{p, \text{korr}}$

Pro výpočet rychlosti posuvu vf používejte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje! např.: $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Technický popis

| | |
|--|----------|
| Korekční faktor a _{p kor} | 1 |
| Poloměr břitu R ₁ | 1,5 mm |
| Uvolňovací Ø D ₁ | 2,92 mm |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Posuv f _z pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC | 0,033 mm |
| Počet zubů Z | 2 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň |
| Délka břitu L_c | 3,5 mm |
| \varnothing břitu D_c | 3 mm |
| Celková délka L | 54 mm |
| Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění | 12 mm |
| Řada | Diabolo |
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | H |
| Tolerance jmenovitý \varnothing | 0 / -0,005 |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování |
| Stopka | DIN 6535 HA s h5 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | červená |
| Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Ocel < 750 N/mm ² | omezené použití | 200 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 200 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 190 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 170 m/min | P |
| Ocel > 50 HRC | vhodný | 120 m/min | H |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 100 m/min | H |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | 72 m/min | H |
| Ocel < 65 HRC | vhodný | 55 m/min | H |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | 50 m/min | H |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Ocel > 70 HRC | vhodný | 45 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | M |
| CuZn | vhodný | 140 m/min | N |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |