

Garant**ZCMX 09T302, Typ: HBZ310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268437 HBZ310
GTIN	4062406392673
Třída artiklu	21E

Popis

ZCMX 09T302 HBZ310 Typ: HBZ310

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm

Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 - 600 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Posuv obrábění	0,05 - 0,4 mm
Hlavní způsob použití	N
Posuv vrtání	0,03 - 0,3 mm

Povlak	PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T304
Typ	HBZ310
Podmínky řezu	kontinuální
Vhodné pro Ø nástroje D _c	18 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení