

**Garant****ZCMX 09T304, Typ: HUZ310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268438 HUZ310
GTIN	4062406392680
Třída artiklu	21E

## Popis

### Vhodné pro :

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, velikost 8.

Vhodné pro Ø nástroje D<sub>c</sub>: 18 mm

Typ: HUZ310

Hloubka řezu a<sub>p</sub>: 0,2 - 4 mm

Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm

Řezná rychlost v<sub>c</sub> hlavní použití: 200 - 600 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Posuv obrábění	0,05 - 0,4 mm
Rohový radius	0,4 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,3 mm
Povlak	bez povlaku
Počet výměn/řezání	2

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Typ	HUZ310
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	200 - 600 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T308
Řezný materiál	TK
Vhodné pro $\varnothing$ nástroje $D_c$	18 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení