

Garant**ZCMX 09T304, Typ: HBZ030**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268438 HBZ030
GTIN	4062406392758
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Tvrďší substrát pro delší životnost s tenkým CVD-povlakem. Speciální pro rovinná a podélná obrábění.

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, velikost 8.

Technický popis

Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Řezný materiál	TK
Typ	HBZ030
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T308
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2

Povlak	CVD
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 200 m/min
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	18 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení