

Garant**Strojní závitník na mosaz krátký, bez povlaku, M: M5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 132600 M5 |
| GTIN | 4045197072139 |
| Třída artiklu | 11H |

Popis**Provedení:****S úhlem čela 6° a krátkým náběhem** (2 – 3 chody).**Použití:**

Jako strojní závitník nebo pro dodatečné ruční prořezávání.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,8 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 4,2 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------|
| Stoupání závitu | 0,8 mm |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Počet břitů Z | 3 |
| Závit Ø | 5 mm |
| Ø otvoru pod závit | 4,2 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Celková délka L | 50 mm |
| Stopka 4hran □ | 4,9 mm |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Řezný materiál | HSS E |
| Hloubka závitů | 15 mm |
| Druh závitů | M |
| Rozměr závitů | M5 |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3xD při slepém otvoru |
| Použití při způsobu vrtání | do 3xD při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek | bílá |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------|-----------------|----------------|---------|
| GG(G) | omezené použití | 10 m/min | K |
| CuZn | vhodný | 13 m/min | N |
| suché | vhodný | | |