

Garant**Strojní závitník na litinu, TiCN, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132550 M3
GTIN	4045197071873
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S rovnými drážkami na třísky a krátkým náběhem (2 – 3 chody).****Výhoda:**

- **Zlepšená odolnost proti opotřebení díky vysoké tvrdosti povlaku.**
- **Vyšší řezné rychlosti díky teplotnímu odlehčení břitů.**
- **Obrábění šedé litiny za sucha – chlazení lze vynechat.**

Technický popis

Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	0,5 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	3 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková délka L	56 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	9 mm

Druh závitu	M
Rozměr závitu	M3
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG	vhodný	16 m/min	K
GGG	vhodný	14 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		