

Garant**TK strojní závitník, bez povlaku, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132570 M5
GTIN	4045197072016
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Velmi stabilní, s krátkým náběhem (2 – 3 chody). Provedení z tvrdokovu.****Výhoda:****Optimální navádění.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: TK

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 0,8 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 4,2 mm

Technický popis

Závit Ø	5 mm
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	0,8 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	70 mm

Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	TK
Hloubka závitu	15 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	16 m/min	K
CuZn	vhodný	20 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		