




Sada kroužků na přetáčení čelistí RotoRi, Typ: S



Údaje o objednávce

Artikové číslo	315910 S
GTIN	2050002053113
Třída artiklu	30N

Popis

Provedení:

Díky speciální patentované konstrukci uvolňovacích kroužků s **křivkovými segmenty** je umožněno plynulé nastavení čelistí pro vytvoření potřebného průměru. Patentované flexibilní upínací čepy RotoFix obsažené v sadě umožňují vyrovnat velké tolerance zapuštění šroubů v upínacích čelistech nejrůznějších výrobců pomocí rozsahu nastavení 2 mm bez mezery. Dokončovací práce k zapuštění šroubů není nutná.

Výhoda:

- **Vnitřní a vnější upnutí 1 kroužkem.**
- **Plynulá oblast upínání.**
- **Na 1/10 mm přesné dosažení průměru soustružení.**
- **Minimální náklady na vybavení díky upínacím čepům RotoFix.**
- **Vysoká úspora nákladů na upínací čelisti.**
- **Optimální přístupnost soustružnického nástroje.**
- **Rychlá a flexibilní manipulace.**

Použití:

S kroužky z vysokopevnostní speciální oceli je možno pod upínacím tlakem přesně vysoustružit měkké upínací čelisti nebo vybrousit tvrdé upínací čelisti. Použitelné při vnějším a vnitřním obrábění čelistí.

Rozsah dodávky:

Plechový stojan, čepy RotoFix Premium a kroužky RotoFix. 20 kroužků a vždy po 3 čepích M8 / M10.

Upozornění:

Na poptávku k dostání také pro 4- a 6čelistová sklíčidla.

Technický popis

Vnitřní upínací Ø	25 - 121 mm
Vnější upínací Ø	39 - 153 mm
Vhodné pro ponorný vývrt otočné čelisti	M10
Vhodné pro ponorný vývrt otočné čelisti	M8
Vhodné pro Ø soustružnického sklíčidla	80 - 200 mm
Druh produktu	Kroužek do čelistí