



Digitální pasometr 3902, Rozsah měření: 50-80mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	424930 50-80
GTIN	2050002081017
Třída artiklu	40W

Popis

Provedení:

Pomocí koncových měrek nastavitelný vysoce přesný ruční měřicí nástroj s indukčním měřicím systémem. Robustní těleso. Izolační ochrana rukou. Stabilní, přesně lapovaný dotyk lze nastavit pomocí jemného závitu. Nastavitelný středící doraz pro nastavení na střed obrobku. Dobře odečitatelný otočný displej. Volitelný datový modul k záznamu a protokolování naměřených hodnot na počítači.

Velká měřicí plocha 10 mm zaručuje stabilní přiložení na zkoušený objekt.

Výhoda:

- **Velmi vysoká přesnost měření a opakování.**
- **Vysoká přesnost opakování díky konstantní síle měření.**
- **Stabilní výsledek měření díky izolační ochraně.**
- **Flexibilně použitelný na stroji nebo v měřicím prostoru.**
- **Nastavitelný toleranční režim s ukazatelem stupnice a optickým signálem pro měření dobrých/zmetkových dílů usnadní použití v sériovém měření.**
- **Připojitelné teplotní čidlo.**

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vysoce přesné měření konstrukčních dílů. Sériové zkoušky soustružených a frézovaných dílů – vizualizovaný režim tolerance.

Zvláštní příslušenství:

Volitelný software FMS-S01 také umožňuje konfiguraci digitálního parametru přes kabel přímo na počítači. Lze aktivovat a nastavit funkce, jako jsou kalibrace, LED funkce a barvy, sloupkové diagramy, režimy měření nebo ochrana heslem.

Technický popis

Rozsah měření	50 - 80 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch	1 µm
Odečet	0,1 µm
Rovinnost měřicích ploch	0,3 µm
Ø měřicích ploch	10 mm
Dráha dotyku měření	4 mm
Měřicí síla	12 - 18 N
Ochranná třída IP	IP 65
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Třmenový mikrometr