


**Garant****ZCMX 09T304, Typ: HBZ310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268438 HBZ310
GTIN	4062406392697
Třída artiklu	21E

## Popis

### Vhodné pro :

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, velikost 8.

Vhodné pro  $\varnothing$  nástroje  $D_c$ : 18 mm

Typ: HBZ310

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 200 - 600 m/min

## Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	N
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T308
Posuv vrtání	0,03 - 0,3 mm
Posuv obrábění	0,05 - 0,4 mm

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HBZ310
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	200 - 600 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Povlak	PVD
Vhodné pro $\varnothing$ nástroje $D_c$	18 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení