

**Garant****Strojní závitník na litinu, TiCN, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132550 M4
GTIN	4045197071880
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S rovnými drážkami na třísky a krátkým náběhem (2 – 3 chody).****Výhoda:**

- **Zlepšená odolnost proti opotřebení díky vysoké tvrdosti povlaku.**
- **Vyšší řezné rychlosti díky teplotnímu odlehčení břitů.**
- **Obrábění šedé litiny za sucha – chlazení lze vynechat.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 0,7 mm

Celková délka L: 63 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Ø otvoru pod závit: 3,3 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,7 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Závit Ø	4 mm
Norma	DIN 371

Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	12 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M4
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG	vhodný	16 m/min	K
GGG	vhodný	14 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

