

Garant**ZCMX 09T304, Typ: HBZ025**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, velikost 8.

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 210 m/min
Povlak	PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T308
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Typ	HBZ025
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2

Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	18 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení