

Garant**TK strojní závitník, bez povlaku, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132570 M6
GTIN	4045197072023
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Velmi stabilní, s krátkým náběhem (2 – 3 chody). Provedení z tvrdokovu.****Výhoda:****Optimální navádění.****Technický popis**

Ø otvoru pod závit	5 mm
Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	6 mm
Stoupání závitu	1 mm
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	TK
Hloubka závitu	18 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M6

Technický list

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	16 m/min	K
CuZn	vhodný	20 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		