

Garant**ZCMX 09T304, Typ: HBZ120**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Třída artiklu	21E

Popis

Vhodné pro :

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, velikost 8.

Vhodné pro \varnothing nástroje D_c : 18 mm

Typ: HBZ120

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 200 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	PVD
Typ	HBZ120

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 200 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T308
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	18 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení