

Garant**TK strojní závitník, bez povlaku, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132570 M8
GTIN	4045197072030
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Velmi stabilní, s krátkým náběhem (2 – 3 chody). Provedení z tvrdokovu.****Výhoda:****Optimální navádění.****Technický popis**

Stoupání závitu	1,25 mm
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Závit Ø	8 mm
Počet drážek na třísky	4
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	8 mm
Celková délka L	90 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	TK
Hloubka závitu	24 mm
Druh závitu	M

Technický list

Rozměr závitu	M8
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	16 m/min	K
CuZn	vhodný	20 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		