

**Garant****Strojní závitník na litinu, TiCN, M: M6****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 132550 M6     |
| GTIN           | 4045197071903 |
| Třída artiklu  | 11H           |

**Popis****Provedení:****S rovnými drážkami na třísky a krátkým náběhem (2 – 3 chody).****Výhoda:**

- **Zlepšená odolnost proti opotřebení díky vysoké tvrdosti povlaku.**
- **Vyšší řezné rychlosti díky teplotnímu odlehčení břitů.**
- **Obrábění šedé litiny za sucha – chlazení lze vynechat.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 1 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 5 mm

**Technický popis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Počet drážek na třísky | 4       |
| Ø otvoru pod závit     | 5 mm    |
| Stoupání závitů        | 1 mm    |
| Počet břitů Z          | 4       |
| Závit Ø                | 6 mm    |
| Norma                  | DIN 371 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 6 mm                                    |
| Celková délka L            | 80 mm                                   |
| Stopka 4hran □             | 4,9 mm                                  |
| Toleranční třída           | ISO 2X 6HX                              |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Hloubka závitů             | 18 mm                                   |
| Druh závitů                | M                                       |
| Rozměr závitů              | M6                                      |
| Povlak                     | TiCN                                    |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru                |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | pravý                                   |
| Typ nástroje na závity     | strojný závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek            | bílá                                    |
| Druh produktu              | Závitník                                |

## Údaje o uživateli

|            | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------|-----------------|----------------|---------|
| GG         | vhodný          | 16 m/min       | K       |
| GGG        | vhodný          | 14 m/min       | K       |
| mokrý max. | vhodný          |                |         |
| suché      | omezené použití |                |         |

