

**90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Třída artiklu	220

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	37 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Ø břitu D _c	20 mm
Délka vyložení L ₁	40 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,96 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	14,85 mm
Celková délka L _{celk.}	90 mm
Počet břitů Z	3
Ø D ₃	17 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	rohové frézování
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219814
---	--------