

**Garant****TK drážkovací fréza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 22,5X4mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	208024 22,5X4
GTIN	4062406397104
Třída artiklu	11X

## Popis

### Provedení:

**S novým vysoce výkonným povlakem** pro maximální životnost. Frézuje po obvodu, křížové ozubení. Boční plochy jsou podbroušené

### Upozornění:

Vhodné k frézování deskových drážek pružiny podle DIN6888.

$f_z$  pro  $a_p = 0,1 \times D$ .

**Následný produkt pro č. 208025.**

## Technický popis

Typ	N
Pro kotoučové pružiny DIN 6888	4,0×9,0 mm
Celková délka L	63 mm
Ø břitu $D_c$	22,5 mm
Počet zubů Z	10
Posuv $f_z$ v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,035 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	6 mm
Délka břitu $L_c$	4 mm
Povlak	TiAlN

Řezný materiál	TK
Norma	DIN 850 D/F
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Drážkovací fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	67 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	65 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	63 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		