

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/7mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 215101 80/7 |
| GTIN | 4062406394813 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis**Provedení:**

Robustní rohová fréza s usazením vyměnitelných břitových destiček zapuštěných po několika stranách pro stabilní podmínky obrábění.

V kombinaci s vyměnitelnou břitovou destičkou 215117 UNI možné použití jako **fréza s vysokým posuvem**.

Použití:

S oboustrannými 3břítými destičkami XNEX0806.. nebo jednostrannými 3břítými destičkami XNEX0806.. **Vysoký posuv.**

Upozornění:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

| | |
|--|-------------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
| Počet břitů Z | 7 |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 50 mm |
| Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ | 4 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ø břitu D _c | 80 mm |
| Upínací otvor Ø | 27 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 0806.. |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Dělení břitů | nestejně |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 1 | 219798 1 |
|---|----------|