



## Rádlovací tvářecí nástroj pravý, Velikost stopky: 10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	290094 10
GTIN	4030741660214
Třída artiklu	29H

### Popis

#### Provedení:

- **Minimální tlak snižuje zatížení obrobku a stroje.**
  - **Synchronní vřeteno pro jednoduché nastavení nosičů rádlovacího kolečka a výšek hrotu.**
- Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.  
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

### Technický popis

Pro $\varnothing d_3$ zahloubení rýhovacího kolečka	11 mm
Výška stopky	10 mm
Šířka stopky	10 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	15 mm
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
Opěrná podložka	299927 1
Pro šířku rýhovacího kolečka b	6 mm

Osazený šroub	299925 1
Pracovní rozsah	0 - 15 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RAA 2×AA
Druh produktu	Rádlovací nástroj

---

### Příslušenství

Opěrná podložka Typ 1	299927 1
Opěrná podložka Typ 2	299927 2
Osazený šroub Typ 1	299925 1
Osazený šroub Typ 2	299925 2