

**Garant****Štípací kleště pro elektronické integrované obvody, SFW, Celková délka: 130mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726942 130
GTIN	4062406395063
Třída artiklu	71B

**Popis****Provedení:**

Profesionální řezací kleště se snadno stříhajícím řezem. Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami aby bylo dosaženo přesného řezu. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. **2složkové rukojeti** z odvodivého materiálu. **Vhodné dle ESD.**

**Materiál:**

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflexní fosfátovanou vrstvou.

**Technický popis**

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	1,02 mm
Šířka hlavy	14 mm
Délka hlavy	18 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	velmi jemná fazetka
Materiál	uhlíková ocel (C70)
Povrch	antireflexně fosfátovaný
Atribut názvu produktu	SFW
Druh produktu	Řezací kleště

