

Garant**TK kotoučová fréza HPC, TiAlN, Ø×šířka ± 0,1×k11: 50X4mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	185015 50X4
GTIN	4062406397388
Třída artiklu	11V

Popis

Provedení:

Přesná TK kotoučová fréza v oblasti HPC obrábění. **S novým vysoce výkonným povlakem** pro maximální životnost.

Spřažené frézy: Frézy se stejným Ø a počtem zubů lze spřáhnout pro mezirozměry a nastavit na požadovanou šířku. Zuby do sebe zasahují, protože frézy nemají žádný zvýšený nákržek.

2dílné sady jsou obzvláště hospodárné. Díky možnosti vzájemné výměny lze používat oba boční břity frézy.

Upozornění:

- **Frézu v sadě neupínejte společně bez unášecího prstence v odpovídající šířce, protože by jinak došlo k poškození fréz.**
- **Vhodné unášecí prstence viz produktová skupina 30.**
- **Frézování plné drážky: f_z pro $a_e = 0,1 \times D$.**

Následný produkt pro č. 185010.

Technický popis

Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm
---	---------

Možnosti spřažení se 2 frézami různé šířky, tzn. celková šířka E	8,1 - 8,8 mm
Tloušťka nákrůžku $b \pm 0,1$	2,8 mm
Možnosti spřažení se 2 frézami stejné šířky A/B	4 mm
\varnothing nákrůžku d_2	34 mm
Výška zubů Z_h	8 mm
Možnosti spřažení se 2 frézami různé šířky A	4 mm
\varnothing břitu D_c	50 mm
Otvor \varnothing H6 d_1	16 mm
Počet zubů Z	14
Šířka řezu	4 mm
Možnosti spřažení se 2 frézami stejné šířky, tzn. celková šířka E	7,7 - 7,8 mm
Možnosti spřažení se 2 frézami různé šířky B	5 mm
Provedení stopky	s otvorem
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 885 A
Typ	N
Tolerance jmenovitý \varnothing	$\pm 0,1$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Strategie obrábění	HPC
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Kotoučová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	280 m/min	N

Hliník (krátké třísky)	vhodný	280 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	45 m/min	M
GG(G)	vhodný	70 m/min	K
CuZn	vhodný	300 m/min	N
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		