

**Garant****Jehlové kleště pro elektroniku 48° zalomené, Celková délka: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	727182 150
GTIN	4062406395094
Třída artiklu	71B

**Popis****Provedení:**

Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. **2složkové pláště na rukojeti** z odvodivého materiálu, **vhodné pro ESD**.

Oválné ostré čelisti, vnitřní strana rýhovaná.

**Materiál:**

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflexní fosfátovanou vrstvou.

**Technický popis**

Celková délka	150 mm
Šířka hlavy	13 mm
Délka čelistí	35 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Tvar čelistí	zalomené
Provedení čelistí	oválné-špičaté, uvnitř rýhované
Rukojeť	2složkové opláštění rukojeti
Materiál	Uhlíková ocel (C70)
Povrch	antireflexně fosfátovaná.
S otevírací pružinou	ano

Druh produktu

Ploché zaoblené kleště