

HOLEX**90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/7mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Třída artiklu	220

Popis

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	98 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	97 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	44,85 mm
Ø břitu D _c	50 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,32 stupeň
Upínací otvor Ø	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..

Počet břitů Z	7
Ø D ₃	47 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219814
---	--------