


90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Třída artiklu	220

Popis
Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	29 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Ø stopky D _s h6	16 mm
Délka vyložení L ₁	37 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	10,85 mm
Celková délka L _{celk.}	85 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	30 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,32 stupeň
Ø břitu D _c	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	rohové frézování
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219814
---	--------