


90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/4mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Třída artiklu	220

Popis
Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	105 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
\varnothing stopky D_s h6	25 mm
\varnothing břitu D_c	25 mm
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	19,85 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,72 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	47 mm
Délka vyložení L_1	49 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	rohové frézování
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219814
---	--------