

Garant**TK drážkovací fréza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 38,5X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208024 38,5X10
GTIN	4062406397142
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost. Frézuje po obvodu, křížové ozubení. Boční plochy jsou podbroušené S děliči třísek– typ NF.

Upozornění:

Vhodné k frézování deskových drážek pružiny podle DIN6888.

f_z pro $a_p = 0,1 \times D$.

Následný produkt pro č. 208025.

Technický popis

Počet zubů Z	10
Ø břitu D_c	38,5 mm
Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Typ	NF
Pro kotoučové pružiny DIN 6888	10,0×15,0 mm
Uvolňovací Ø D_1	11,8 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Celková délka L	71 mm
Délka břitu L_c	10 mm
Povlak	TiAlN

Řezný materiál	TK
Norma	DIN 850 D/F
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Drážkovací fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	67 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	65 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	63 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		