

Garant**Strojní závitník na litinu, TiCN, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132550 M8
GTIN	4045197071910
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S rovnými drážkami na třísky a krátkým náběhem (2 – 3 chody).****Výhoda:**

- **Zlepšená odolnost proti opotřebení díky vysoké tvrdosti povlaku.**
- **Vyšší řezné rychlosti díky teplotnímu odlehčení břitů.**
- **Obrábění šedé litiny za sucha – chlazení lze vynechat.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1,25 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D_s: 8 mm

Stopka 4hran □: 6,2 mm

Ø otvoru pod závit: 6,8 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Stoupání závitu	1,25 mm
Závit Ø	8 mm
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Počet drážek na třísky	4
Norma	DIN 371

Ø stopky D _s	8 mm
Celková délka L	90 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	24 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M8
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG	vhodný	16 m/min	K
GGG	vhodný	14 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

