

Garant**TK úhlová fréza typ D 60°, TiAlN, Ø js14 DC: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208031 12
GTIN	4062406397920
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost.

Úhlová tolerance ± 8 úhlových minut.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 208038.

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.

Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Technický popis

Uvolňovací $\varnothing D_1$	5 mm
\varnothing břitu D_c	12 mm
Délka břitu L_c	5 mm
Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Počet zubů Z	6
Celková délka L	55 mm
\varnothing stopky D_s	10 mm
Tvar	D
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK

Norma	DIN 1833
Tolerance jmenovitý Ø	js14
Typ	N
Směr přířuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Úhlová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	105 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		