

Garant**TK strojní závitník, bez povlaku, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132570 M12
GTIN	4045197072054
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Velmi stabilní, s krátkým náběhem (2 – 3 chody). Tvrdokovové břity.****Výhoda:****Optimální navádění.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: TK

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 1,75 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D_s: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Ø otvoru pod závit: 10,2 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Počet břitů Z	4
Závit Ø	12 mm
Stoupání závitů	1,75 mm
Počet drážek na třísky	4
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	9 mm

Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	TK
Hloubka závitů	36 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M12
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	16 m/min	K
CuZn	vhodný	20 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		