

Garant**TK úhlová fréza typ C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 28mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208030 28
GTIN	4062406397814
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:****S novým vysoce výkonným povlakem** pro maximální životnost.Úhlová tolerance ± 8 úhlových minut.**Upozornění:**

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.

Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.**Následný produkt pro č. 208037.****Technický popis**

Tvar	C
Délka břitu L_c	11 mm
Celková délka L	80 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Ø břitu D_c	28 mm
Počet zubů Z	9
Uvolňovací Ø D_1	13 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK

Norma	DIN 1833
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Úhlová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	105 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		