

**Garant****TK strojní závitník, bez povlaku, M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132570 M16
GTIN	4045197072078
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Velmi stabilní, s krátkým náběhem (2 – 3 chody). Tvrdokovové břity.****Výhoda:****Optimální navádění.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: TK

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 2 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 14 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitů	2 mm
Závit Ø	16 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm

Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	TK
Hloubka závitů	48 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M16
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG(G)	vhodný	16 m/min	K
CuZn	vhodný	20 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		