

HOLEX®**Fréza HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: SET mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	191637 SET
GTIN	4045197812360
Třída artiklu	12W

Popis**Provedení:**

Velmi výkonný substrát pro obrábění ocelových a nerezových materiálů.

Material de corte: HSS E SPM

Tool material: HSS E SPM

Lastuava aine: HSS E SPM

Type d'outils: HSS E SPM

Szerszámanyag: HSS E SPM

Materiale da taglio: HSS E SPM

Tolerance jmenovitý Ø: 0 / -0,03

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 38 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 1835 B s h6

Počet zubů Z: 4

Technický popis

Stopka	DIN 1835 B s h6
--------	-----------------

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Počet zubů Z	4
Tolerance jmenovitý Ø	0 / -0,03
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS E SPM
Norma	DIN 844 B
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená